



Par de guantes KryTech 563, Talla de guante: 8



Datos de pedido

Número de pedido	094470 8
GTIN	3245425634189
Clase de artículo	04P

Descripción

Ejecución:

KryTech 563. Para **trabajos sensibles y generales** en entornos de trabajo secos y ligeramente sucios. Resistencia excelente frente a aceites y grasas. El recubrimiento de nitrilo resistente a la abrasión garantiza una larga vida útil. Especialmente apropiado para el prensado de material, la manipulación de chapas y trabajos de mantenimiento mecánicos.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Clase de protección frente a cortes: B

Color: negro / gris

exento de silicona: sí

Descripción técnica

Protección contra el calor	no disponible
Forma ajustada	muy satisfactorio
Peso	37 g

Exento de DMF	sí
EN 388 resistencia al corte	3
Talla de guante	8
Material recubrimiento	Nitrilo
Transpirabilidad	satisfactorio
Agarre con aceite	muy satisfactorio
EN 388 resistencia a la abrasión	4
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	4
Agarre en mojado	satisfactorio
exento de silicona	sí
EN 388 resistencia al traspaso	3
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
EN 388:2016	4343B
Material de base	PEHD
Recubrimiento	Nitrilo
Intervalo de aplicación	Allround
Color	negro / gris
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes