


HOLEX**Tornillo de banco paralelo con mordazas intercambiables, Anchura de mordazas: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967430 160
GTIN	4045197694416
Clase de artículo	92H

Descripción**Ejecución:****Totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.****Con apertura hacia delante.** Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales.

Husillo con rosca trapecial, tapado y protegido contra la suciedad.

Guía prismática doble con posibilidad de reajuste.

Con pieza de yunque adicional para trabajos de enderezamiento y recalado de poca envergadura.

Con mordazas de sujeción estriadas, templadas (intercambiables).

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967540.

Descripción técnica

Material	Acero forjado en estampa
Peso	27 kg
Abertura de sujeción	210 mm
Profundidad de sujeción	100 mm

Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	25 - 100 mm
Anchura de mordazas	160 mm
Mordazas intercambiables	sí
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Par de mordazas de recambio con tornillos para n.º 967430 Anchura de mordazas 160 mm	967440 160
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, perfilado Ancho de bocas 160 mm	967722 160
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 160 mm	967724 160
Placa de base para tornillo de banco	967330
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 160 mm	967711 160
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, prisma Ancho de bocas 160 mm	967723 160
Regulador de altura para tornillos de banco n.º 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Adecuado para tornillo de banco tam. 160/180	967540 160/180