

BROCKHAUS | HEUER

Tornillo de banco paralelo "Heuer-Front", Anchura de mordazas: 180mm**Datos de pedido**

Número de pedido	967350 180
GTIN	2050002047679
Clase de artículo	93Q

Descripción**Ejecución:**

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.

Con apertura hacia delante. Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales. Husillo resistente con **rosca trapecial de paso doble** para abrir y cerrar las mordazas con rapidez. Llave de husillo galvanizada con arandelas de seguridad de acero. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía prismática por ambos lados, reajutable. Con pieza de yunque adicional reforzada para trabajos de enderezamiento y recalado.

Mordazas de sujeción estriadas, templadas cuidadosamente en la superficie, no intercambiables.

Suministro:

Incluye tornillos de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

Lacado:

Martillo de impacto azul, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967540.

Descripción técnica

Profundidad de sujeción	100 mm
Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Peso	29 kg
Material	Acero forjado en estampa

Abertura de sujeción	225 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	27 - 100 mm
Anchura de mordazas	180 mm
Serie	Heuer Front
Mordazas intercambiables	no
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco tam. 160/180	967390 160/180
Regulador de altura para tornillos de banco n.º 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Adecuado para tornillo de banco tam. 160/180	967540 160/180
Placa de base para tornillo de banco	967330