

BROCKHAUS | HEUER

Tornillo de banco paralelo "Heuer-Front", Anchura de mordazas: 100mm**Datos de pedido**

Número de pedido	967350 100
GTIN	2050002047631
Clase de artículo	93Q

Descripción**Ejecución:**

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.

Con apertura hacia delante. Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales. Husillo resistente con **rosca trapecial de paso doble** para abrir y cerrar las mordazas con rapidez. Llave de husillo galvanizada con arandelas de seguridad de acero. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía prismática por ambos lados, reajutable. Con pieza de yunque adicional reforzada para trabajos de enderezamiento y recalado.

Mordazas de sujeción estriadas, templadas cuidadosamente en la superficie, no intercambiables.

Suministro:

Incluye tornillos de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

Lacado:

Martillo de impacto azul, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967540.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	125 mm
Peso	4,5 kg
Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Material	Acero forjado en estampa

Profundidad de sujeción	50 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con \varnothing exterior	16 - 30 mm
Anchura de mordazas	100 mm
Serie	Heuer Front
Mordazas intercambiables	no
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancofieltro, liso Ancho de bocas 100 mm	967726 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, estriado Ancho de bocas 100 mm	967728 100
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 100 mm	967711 100
Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco tam. 100	967390 100
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Estribo de sujeción individual Para el tornillo de banco "Heuer-Front" tam. 100	967400 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, perfilado Ancho de bocas 100 mm	967722 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, liso, estándar Ancho de bocas 100 mm	967721 100
Placa de base para tornillo de banco	967330
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancocaucho, liso Ancho de bocas 100 mm	967727 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, prisma Ancho de bocas 100 mm	967729 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, prisma Ancho de bocas 100 mm	967723 100

Par de mordazas magnéticas para tornillo de
bancoaluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de
bocas 100 mm

967724 100