

BROCKHAUS | HEUER

Tornillo de banco paralelo "Heuer-Front" con placa giratoria, Anchura de mordazas: 160mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 967370 160 |
| GTIN | 2050002047747 |
| Clase de artículo | 93Q |

Descripción

Ejecución:

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.

Con apertura hacia delante. Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales. Husillo resistente con **rosca trapecial de paso doble** para abrir y cerrar las mordazas con rapidez. Llave de husillo galvanizada con arandelas de seguridad de acero. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía prismática por ambos lados, reajustable. Con pieza de yunque adicional reforzada para trabajos de enderezamiento y recalado. Mordazas de sujeción estriadas, templadas cuidadosamente en la superficie, no intercambiables. Placa giratoria con giro de 360° en continuo y bloqueable para asegurarla en cada posición.

Suministro:

Incluye tornillos de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

Lacado:

Martillo de impacto azul, **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Dirección de apertura | Con apertura hacia delante |
| Material | Acero forjado en estampa |
| Anchura de mordazas | 160 mm |
| Serie | Heuer Front |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Mordazas intercambiables | no |
| Tipo de producto | Tornillo paralelo |

Accesorios

| | |
|---|----------------|
| Placa de base para tornillo de banco | 967330 |
| Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 160 mm | 967724 160 |
| Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, prisma Ancho de bocas 160 mm | 967723 160 |
| Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, perfilado Ancho de bocas 160 mm | 967722 160 |
| Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250 | 967328 300X250 |
| Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 160 mm | 967711 160 |