

**Barra de mandrinar, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	272185 20/16
GTIN	4045197983091
Clase de artículo	22B

Descripción**Ejecución:**

Con ángulo de inclinación fijo 1,5°.

Descripción técnica

Longitud total L	180 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	25 mm
Tamaño de placa	16 mm
Refrigeración interior	no
Desplazamiento central L ₃	13,3 mm
Juego de piezas de recambio	279981 2
Ø de mango D _s	20 mm
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Barra de mandrinar