

**Garant****Lama de tronzado eco reforzado, derecha, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 32/3Lmm****Datos de pedido**

Número de pedido	273864 32/3L
GTIN	4045197983558
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Idóneo para:**

Soporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 o soporte VDI 319133.

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

Debido a su diseño, no es compatible con los asientos EWS n.º 319148 y 319149.

**Descripción técnica**

Altura h <sub>1</sub>	25 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	90 mm
Serie	Eco
Altura de lama h <sub>5</sub>	32 mm
Longitud total L	122 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no

Tipo de producto

Lama de tronzado