

Garant
Lama de tronzado eco reforzado, izquierda, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w: 32/3mm

Datos de pedido

Número de pedido	273865 32/3
GTIN	4045197983565
Clase de artículo	21W

Descripción
Ejecución:

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Idóneo para:

Soporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 o soporte VDI 319132.

Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

Nota:

Debido a su diseño, no es compatible con los asientos EWS n.º 319148 y 319149.

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado. A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado, el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656 – 273670.

Descripción técnica

Serie	Eco
Para Ø máximo de pieza de trabajo	65 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Altura h ₁	25 mm
Altura de lama h ₅	32 mm
Longitud total L	109,5 mm
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado