

Garant**Lama de tronzado eco reforzado, izquierda, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w: 32/3Lmm****Datos de pedido**

Número de pedido	273865 32/3L
GTIN	4045197983572
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Idóneo para:

Soporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 o soporte VDI 319132.

Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

Nota:

Debido a su diseño, no es compatible con los asientos EWS n.º 319148 y 319149.

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado. A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado, el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656 – 273670.

Descripción técnica

Altura de lama h ₅	32 mm
Serie	Eco
Para Ø máximo de pieza de trabajo	90 mm
Altura h ₁	25 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Longitud total L	122 mm
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado