

BROCKHAUS | HEUER

Tornillo de banco paralelo "Heuer-Front" con mordazas intercambiables, Anchura de mordazas: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	967360 160
GTIN	2050002047709
Clase de artículo	93Q

Descripción

Ejecución:

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.

Con apertura hacia delante. Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales. Husillo resistente con **rosca trapecial de paso doble** para abrir y cerrar las mordazas con rapidez. Llave de husillo galvanizada con arandelas de seguridad de acero. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía prismática por ambos lados, reajutable. Con pieza de yunque adicional reforzada para trabajos de enderezamiento y recalcado. Mordazas de sujeción insertadas, templadas en la superficie. Un lado **estriado**, un lado **liso**. Reversibles e intercambiables.

Suministro:

Incluye tornillos de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

Lacado:

Martillo de impacto azul, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967540.

Descripción técnica

Material	Acero forjado en estampa
Abertura de sujeción	225 mm

Profundidad de sujeción	100 mm
Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Peso	27 kg
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	27 - 100 mm
Anchura de mordazas	160 mm
Serie	Heuer Front
Mordazas intercambiables	no
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 160 mm	967724 160
Placa de base para tornillo de banco	967330
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, perfilado Ancho de bocas 160 mm	967722 160
Par de mordazas de recambio con tornillos para "Heuer Front" Anchura de mordazas 160 mm	967405 160
Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco tam. 160/180	967390 160/180
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, prisma Ancho de bocas 160 mm	967723 160
Regulador de altura para tornillos de banco n.º 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Adecuado para tornillo de banco tam. 160/180	967540 160/180
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 160 mm	967711 160