

HOLEX

Tornillo de banco paralelo con mordazas intercambiables, Anchura de mordazas: 120mm



Datos de pedido

Número de pedido	967430 120
GTIN	4045197694393
Clase de artículo	92H

Descripción

Ejecución:

Totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.

Con apertura hacia delante. Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales.

Husillo con rosca trapecial, tapado y protegido contra la suciedad.

Guía prismática doble con posibilidad de reajuste.

Con pieza de yunque adicional para trabajos de enderezamiento y recalado de poca envergadura.

Con mordazas de sujeción estriadas, templadas (intercambiables).

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967540.

Descripción técnica

Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Material	Acero forjado en estampa
Peso	9 kg
Profundidad de sujeción	65 mm

Abertura de sujeción	120 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	20 - 55 mm
Anchura de mordazas	120 mm
Mordazas intercambiables	sí
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Placa de base para tornillo de banco	967330
Par de mordazas de recambio con tornillos para n.º 967430 Anchura de mordazas 120 mm	967440 120
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, prisma Ancho de bocas 120 mm	967723 120
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 120 mm	967711 120
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 120 mm	967724 120
Regulador de altura para tornillos de banco n.º 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Adecuado para tornillo de banco tam. 120	967540 120
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, perfilado Ancho de bocas 120 mm	967722 120