



Tornillo de banco paralelo, Anchura de mordazas: 140mm



Datos de pedido

Número de pedido	967310 140
GTIN	4045197694348
Clase de artículo	92H

Descripción

Ejecución:

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.

De apertura hacia delante, con mordazas de sujeción de tubos unidas por soldadura.

Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie. Gran profundidad de sujeción. Husillo resistente con rosca trapecial. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía reajustable; superficie de yunque ancha templada.

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

Placa giratoria adecuada n.º 967280 tam. 150.

Descripción técnica

Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Peso	18 kg
Abertura de sujeción	200 mm
Profundidad de sujeción	100 mm
Material	Acero forjado en estampa

Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	3/4 – 3.1/2 pul
Anchura de mordazas	140 mm
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, prisma Ancho de bocas 140 mm	967723 140
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 140 mm	967724 140
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, perfilado Ancho de bocas 140 mm	967722 140
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 140 mm	967711 140
Placa de base para tornillo de banco	967330
Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco tam. 150	967280 150