


## Tornillo de banco técnico con placa atornillada, Anchura de mordazas: 75mm



### Datos de pedido

Número de pedido	967600 75
GTIN	2050001741370
Clase de artículo	97G

### Descripción

#### Ejecución:

La parte superior se puede hacer girar u orientar a la posición de trabajo más favorable en cada caso por medio de articulación esférica y se puede inmovilizar mediante la palanca de sujeción. El tornillo de banco se puede hacer girar además en intervalos de 6° cada vez hasta 360°; gracias a lo cual se puede usar como instrumento para sujeción en profundidad. Tornillo de banco y estribo de sujeción o placa atornillada de aleación de metal ligero, con acabado al martillado. Husillo roscado de acero templado, mordazas con apertura hacia delante. Con mordazas de acero intercambiables.

### Descripción técnica

Ángulo de giro articulación esférica	360 grados
Abertura de sujeción	110 mm
Intervalo de orientación articulación esférica	90 grados
Profundidad de sujeción	50 mm
Anchura de mordazas	75 mm
Mordazas intercambiables	sí

con placa atornillada	sí
Tipo de producto	Tornillo paralelo

---

## Accesorios

Dispositivo de sujeción universal	967650
Pareja de mordazas de plástico de recambio Anchura de mordazas 75 mm	967620 75