

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-518, Talla de guante: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	094478 9
GTIN	10076490478602
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

HyFlex® 11-518. Guante flexible y fino con un **peso reducido** de solo 14 g. Ofrece una **gran movilidad de los dedos** para reducir la fatiga de la musculatura de las manos en caso de uso prolongado. Con **tecnología de punto 18-Gauge** y fibra tecnológica Dyneema®-Diamond. Especialmente apropiado para la manipulación y el montaje de piezas extremadamente pequeñas y afiladas.

Modelo de texto publicitario:

Guante de protección contra cortes recubierto de PU **con una gran movilidad de los dedos**, óptimo en el caso de componentes con aristas afiladas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Forma ajustada	muy satisfactorio
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	3

Protección contra el calor	no disponible
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
Agarre en mojado	satisfactorio
Agarre con aceite	satisfactorio
Talla de guante	9
Exento de DMF	no
Transpirabilidad	satisfactorio
Material recubrimiento	PU
exento de silicona	no
EN 388 resistencia al corte	3
EN 388 resistencia a la abrasión	3
Serie	HyFlex®
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	12
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Tecnología de punto	18G
EN 388	3X31B
Material de base	Nailón; Dyneema®
Recubrimiento	PU
Material	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	azul
Peso	14 g
Longitud	210 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes

