

Garant
Estante de almacenamiento CNC, Ancho 1500 mm, Para mangos de herramientas: VDI40

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 970665 VDI40 |
| GTIN | 4045197489227 |
| Clase de artículo | 91L |

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Estante de chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas GARANT. Parte delantera con viga cuadrangular estabilizadora. **Intervalo de ajuste en profundidad 130 mm.** Posibilidad de bloqueo **horizontal 90°** y **oblicuo 120°**.

Idóneo para :

Montaje mediante **suspensión** en **columnas soporte (grupo 92)**, **estantería CNC n.º 970680**, y **carro para material n.º 918590 tam. 1000 (grupo 91)**.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **por recubrimiento de polvo.**

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 80 mm

Profundidad: 155 mm

Cantidad portaherramientas: 15

Distancia del eje A: 85 mm

Capacidad de carga al enganchar en columnas soporte: 25 kg

Capacidad de carga en estantería CNC y carro para material: 50 kg

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|--------|
| Cantidad portaherramientas | 15 |
| Profundidad | 155 mm |

| | |
|--|--|
| Altura | 80 mm |
| Distancia del eje A | 85 mm |
| Anchura | 1500 mm |
| Para mangos de herramientas | VDI 40 |
| Capacidad de carga al enganchar en columnas soporte | 25 kg |
| Capacidad de carga en estantería CNC y carro para material | 50 kg |
| Intervalo de empleo | Estantería CNC |
| Grosor material | 1,5 mm |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto | Ancho 1500 mm |
| Tipo de producto | Estante de almacenamiento |

Accesorios

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Inserto de plástico Tipo VDI40 | 947390 VDI40 |
|--------------------------------|--------------|