

Garant**Estante de almacenamiento CNC, Ancho 1000 mm, Para mangos de herramientas: HSK63****Datos de pedido**

Número de pedido	970660 HSK63
GTIN	4045197489159
Clase de artículo	91L

Descripción**NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Estante de chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas GARANT. Parte delantera con viga cuadrangular estabilizadora. **Intervalo de ajuste en profundidad 130 mm.** Posibilidad de bloqueo **horizontal 90°** y **oblicuo 120°**.

Idóneo para :

Montaje mediante **suspensión** en **columnas soporte (grupo 92)**, **estertería CNC n.º 970680**, y **carro para material n.º 918590 tam. 1000 (grupo 91)**.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **por recubrimiento de polvo.**

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 80 mm

Profundidad: 155 mm

Cantidad portaherramientas: 10

Distancia del eje A: 85 mm

Capacidad de carga al enganchar en columnas soporte: 25 kg

Capacidad de carga en estantería CNC y carro para material: 50 kg

Descripción técnica

Distancia del eje A	85 mm
Altura	80 mm

Cantidad portaherramientas	10
Profundidad	155 mm
Anchura	1000 mm
Para mangos de herramientas	HSK 63
Capacidad de carga al enganchar en columnas soporte	25 kg
Capacidad de carga en estantería CNC y carro para material	50 kg
Intervalo de empleo	Estantería CNC
Grosor material	1,5 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Ancho 1000 mm
Tipo de producto	Estante de almacenamiento

Accesorios

Inserto de plástico Tipo HSK63	947390 HSK63
--------------------------------	--------------