

# AEG

## Sierra de calar, Tipo: STEP1200XE



### Datos de pedido

Número de pedido	078213 STEP1200XE
GTIN	4002395192762
Clase de artículo	07A

### Descripción

#### Ejecución:

Sierras de calar robustas y de uso universal con cajas de engranajes metálicas y protección contra sobrecarga.

Con **sistema de amarre rápido FIXTEC** para cambio de hojas de sierra de calar sin herramientas en cuestión de segundos y **elevación pendular conectable** para un rendimiento de corte óptimo y evacuación de virutas con un reducido desgaste de la hoja de la sierra.

#### Suministro:

Incluye protección contra astillado.

Incluye 2 hojas de sierra, adaptador de aspiración, patín deslizante, cable de red de 4 m, maleta de transporte.

#### Nota:

Encontrará hojas de sierra de calar en n.º 5888400 – 5888551.

### Descripción técnica

Potencia máxima de la sierra madera	135 mm
Elevación pendular	cuádruple
Hojas de sierra de calar adecuadas	588400 – 588551
Potencia máxima de la sierra acero	10 mm

Peso	2,4 kg
Ajuste del inglete	sí
Consumo de potencia	730 W
Vibraciones máximas según EN	10,5 m/s <sup>2</sup>
Particularidad	aplicable universalmente
Número de carreras	500 - 3000 min <sup>-1</sup>
Cambio de herramienta sin herramientas	Sí, sistema FIXTEC
Quality Dress	STEP1200XE
Embalaje	Maleta de transporte
Forma constructiva	Forma de barra
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Sierra

## Accesorios

Juego hojas de sierra de calar Denominación T318A	588400 T318A
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118A	588400 T118A
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118AF	588400 T118AF
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118B	588400 T118B
Juego hojas de sierra de calar Denominación T127D	588400 T127D
Juego hojas de sierra de calar Denominación T318B	588400 T318B
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118AHM	588400 T118AHM