


Garant**Soportes para herramientas para pared perforada, Para mangos de herramientas: HSK40****Datos de pedido**

Número de pedido	970670 HSK40
GTIN	4045197519009
Clase de artículo	91L

Descripción**NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

De chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas GARANT.

Idóneo para :Para enganchar en paneles perforados $\square 9 \times 9$ mm a intervalos de 37 mm.**Lacado:**Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 125 mm

Anchura: 475 mm

Profundidad: 200 mm

Cantidad portaherramientas: 17

Distancia del eje A: 56 mm

Descripción técnica

Profundidad	200 mm
Altura	125 mm
Cantidad portaherramientas	17
Distancia del eje A	56 mm

Anchura	475 mm
Para mangos de herramientas	HSK 40
Intervalo de empleo	Estantería CNC
Grosor material	1,5 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Soportes para herramientas

Accesorios

Inserto de plástico Tipo HSK40	947390 HSK40
--------------------------------	--------------