

**TMSERROR, Estructura de material no tejido: 220****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | GG5115 220 |
| GTIN | 4045197575036 |
| Clase de artículo | GGN |

Descripción**Ejecución:**

Material no tejido de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética. Libre de componentes con tendencia a la corrosión, utilizable en seco y en húmedo (**como 556015; 556110; 556115**).

como 556115.

Ventaja:

- **Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.**
- **La estructura abierta evita el embotamiento y reduce la generación de calor.**
- **Acabado uniforme reproducible.**
- **Aplicable en mojado y en seco.**
- **No contiene componentes con tendencia a corroerse.**

Aplicación:

Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria. **Medio / medio fino:** de aplicación universal para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones; para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente, para desengrasar y limpiar antes de aplicar la pintura.

Contenido:

4 ruedas / paquete.

Nota:

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Ejecución | A Fine |
| Comparación de granulado | 240 - 280 |
| Color | verde |
| Grado de finura | medio |
| Estructura de material no tejido | 220 |
| Contenido | 4 |
| Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % |
| Anchura de rodillo | 115 mm |
| Longitud del rodillo | 10 m |
| Atributo del nombre de producto | 115 mm × 10 m |
| Tipo de producto | Rollo de material no tejido |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |

| | |
|---------------|----------------------------|
| Madera | adecuado |
| Piedra | adecuado con restricciones |
| Barnices | adecuado |
| Uni | adecuado |
| húmedo máximo | adecuado con restricciones |
| seco | adecuado |

Accesorios

Rollo de material no tejido abrasivo Estructura de material no tejido 220

556115 220