

## Estantería básica de estantes inclinados, Ancho 1000 mm, Profundidad: 500mm



### Datos de pedido

Número de pedido	990600 500
GTIN	4004514249197
Clase de artículo	96P

### Descripción

#### Ejecución:

Bastidores perfilados en T y estantes galvanizados. Suministrable con una **carga máxima por compartimento de 150 kg por estante inclinado**. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar. Utilizable por los dos lados. **Carga por módulo: 1300 kg.**

Medidas de construcción estantería básica: 1060 mm.

Las guías de separación horizontales se pueden ajustar a intervalos de 50 mm. El riel longitudinal delantero está elevado 15 mm evitando así que la mercancía se caiga.

#### Descripción:

##### Medidas de construcción:

**estantería básica:** Longitud nominal + 60mm

**Estantería de ampliación:** Longitud nominal + 6 mm

**Profundidad de bastidor total:** Profundidad nominal + 36 mm

##### Aplicación:

Almacenamiento para recipientes de plástico, cajas para almacenamiento a la vista, cajas de cartón y mucho más.

##### Suministro:

7 estantes inclinados con 5 guías de separación cada uno, 2 cerrojos longitud., 2 guías laterales, 1 estante de cubierta recto, incluidos pies de sujeción.

**Nota:**

- Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
- Anclaje de suelo adecuado n.º 990854.
- Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

**Descripción técnica**

Altura	2000 mm
Montaje por el cliente	sí
Medidas de construcción estantería básica Anchura	1060 mm
Profundidad	536 mm
Número de estantes	7
Anchura	1060 mm
Profundidad de estantería	500 mm
Ancho de estantería	1000 mm
Altura de la estantería	2000 mm
Carga del panel máxima	1300 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
Grosor estante	25 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado
Atributo del nombre de producto	Ancho 1000 mm
Tipo de producto	Estantería de estantes inclinados

**Accesorios**

Estante inclinado, galvanizado, 1000 mm de anchura compartimento Profundidad 500 mm	990610 500
Pie de sujeción	990852

