



Par de guantes 6705, Talla de guante: 10



Datos de pedido

Número de pedido	094530 10
GTIN	4059904096653
Clase de artículo	09H

Descripción

Ejecución:

6705. Recubrimiento de PU para una elevada transpirabilidad y libertad de movimiento al realizar trabajos en entornos húmedos, pero no aceitosos.

Modelo de texto publicitario:

Guante de protección contra cortes (clase 5) con **relación calidad-precio sorprendente**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

exento de silicona	sí
Agarre en mojado	moderado
Exento de DMF	no
Transpirabilidad	satisfactorio

Protección contra el calor	satisfactorio
EN 388 resistencia a la abrasión	4
Forma ajustada	satisfactorio
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	4
Sensibilidad al tacto	satisfactorio
EN 388 resistencia al corte	5
Material recubrimiento	PU
Talla de guante	10
EN 388 resistencia al traspaso	2
Agarre con aceite	moderado
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	10
Tecnología de punto	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Material de base	Taeki
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro / gris
Norma	EN 407
Peso	31,8 g
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	C
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes