

**Par de guantes Camapur® Cut 627+, Talla de guante: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	094476 9
GTIN	4008198862796
Clase de artículo	04Q

Descripción**Ejecución:**

Camapur® Cut 627+. Guante protector frente a cortes para trabajos de montaje en entornos de trabajo secos y ligeramente aceitosos. Con recubrimiento de PU delgado para una gran comodidad de uso y una mayor transpirabilidad. Buena seguridad de agarre con componentes ligeramente aceitosos. Especialmente apropiado para la transformación de chapa y para tareas de montaje con peligro de corte medio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

EN 388 resistencia a la abrasión	4
Forma ajustada	muy satisfactorio
Material recubrimiento	PU
Transpirabilidad	muy satisfactorio

Protección contra el calor	no disponible
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	4
exento de silicona	sí
Quality Dress	Camapur Cut 627+
Agarre con aceite	moderado
Agarre en mojado	moderado
EN 388 resistencia al corte	3
Sensibilidad al tacto	satisfactorio
Exento de DMF	sí
Talla de guante	9
Serie	Camapur®
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	14
Tecnología de punto	13G
propiedad electrostática	0,3 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Material de base	HPPE
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	gris / negro
Peso	73 g
Longitud	240 - 260 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes

