

uvex**Par de guantes uvex C300 foam, Talla de guante: 7**

Datos de pedido

Número de pedido	094480 7
GTIN	4048612021811
Clase de artículo	04W

Descripción

Ejecución:

uvex 300 Serie. Guante ligero e innovador con tecnología Bamboo-TwinFlex® ofrece una buena protección contra cortes, una elevada resistencia a la abrasión y una gran comodidad de uso. El procedimiento uvex climazone proporciona una gran flexibilidad y un buen clima en el guante, conservando al mismo tiempo el tacto. Estándar Öko-Tex® 100 y libre de silicona. C300 foam. Con recubrimiento Soft-Grip-Foam para la sujeción segura en entornos de trabajo húmedos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

EN 388 resistencia al traspaso	2
Agarre con aceite	moderado
Protección contra el calor	no disponible

Exento de DMF	sí
EN 388 resistencia a la abrasión	4
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	4
Talla de guante	7
Material recubrimiento	PU
Forma ajustada	muy satisfactorio
EN 388 resistencia al corte	3
exento de silicona	sí
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
Agarre en mojado	moderado
Transpirabilidad	satisfactorio
Serie	uvex C300
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Característica de los guantes	Exento de silicona
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Material de base	Poliamida, HPPE, vidrio, bambú, viscosa
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro
Peso	14,9 g
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	C
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes

