

**TMSERROR, Ø de muela: 115mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	GG5675 115
GTIN	4045197575142
Clase de artículo	GGN

## Descripción

### Ejecución:

**Muela de limpieza gruesa** con plato de tejido de vidrio para sujeción directa en amoladoras angulares. Ejecución de material no tejido duro con estructura abierta para uso universal (**como 566750**).

como 566750.

### Aplicación:

Con **plato de tejido de vidrio para sujeción directa** en amoladoras angulares.

Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.

### Contenido:

20 discos / paquete.

### Nota:

Muelas de limpieza gruesa para lijadoras rectas, ver n.º 556270ss.

**¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego = 1 paquete.**

## Descripción técnica

Grado de finura	muy basto
N.º revoluciones recomend.	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>

Ø de muela	115 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Grado dureza	duro
Velocidad de giro máxima	11000 min <sup>-1</sup>
Contenido	20
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Descripción de la forma	plano
Velocidad circunf. máxima	60 m/s
Tipo de producto	Material no tejido de limpieza gruesa

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

---

## Accesorios

Muela de limpieza gruesa (SiC) Ø de muela 115 mm

566750 115