



Par de guantes 6705, Talla de guante: 11



Datos de pedido

Número de pedido	094530 11
GTIN	4059904096677
Clase de artículo	09H

Descripción

Ejecución:

6705. Recubrimiento de PU para una elevada transpirabilidad y libertad de movimiento al realizar trabajos en entornos húmedos, pero no aceitosos.

Modelo de texto publicitario:

Guante de protección contra cortes (clase 5) con **relación calidad-precio sorprendente**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Material recubrimiento	PU
Transpirabilidad	satisfactorio
exento de silicona	sí
EN 388 resistencia al corte	5

Agarre en mojado	moderado
Talla de guante	11
Exento de DMF	no
Agarre con aceite	moderado
EN 388 resistencia a la abrasión	4
Forma ajustada	satisfactorio
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	4
Sensibilidad al tacto	satisfactorio
EN 388 resistencia al traspaso	2
Protección contra el calor	satisfactorio
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	10
Tecnología de punto	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Material de base	Taeki
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro / gris
Norma	EN 407
Peso	31,8 g
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	C
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes