

## Estantería ampliación de gran envergadura, Profundidad 400 mm, Altura / Ancho bandeja inferior: 2000/2500mm



### Datos de pedido

Número de pedido	990705 2000/2500
GTIN	4004514200280
Clase de artículo	96P

### Descripción

#### Ejecución:

Bastidores perfilados en T galvanizados. Con baldas de chapa de acero galvanizada MULTI<sup>plus</sup> 250. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Los travesaños encajados de forma fácil agilizan el montaje. **Carga máxima por estante:** 400 kg. **Carga por módulo:** con altura de 2000 mm 1200 kg, con altura de 2500 mm 1600 kg, con altura de 3000 mm 2000 kg.

#### Descripción:

##### Medidas de construcción:

**estantería básica:** Longitud nominal + 60 mm

**Estantería de ampliación:** Longitud nominal + 6 mm

**Profundidad de bastidor total:** Profundidad nominal + 36 mm

**Altura de los largueros:** 65 mm

##### Aplicación:

Almacenamiento de mercancías voluminosas. Recorridos de reunión y preparación cortos gracias a posibilidad de utilización por ambos lados.

##### Nota:

- **Según la anchura de compartimento, los estantes se montan segmentados. Segmentos: 750 mm y 1000 mm.**
- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro. Fijación al suelo adecuada n.º 990854.**

- **Las estanterías de gran envergadura WS 2000 son compatibles con las estanterías de estantes n.º 990500 – 990554, para las que se pueden adquirir otras dimensiones y otros componentes. Con mucho gusto les mostraremos otras posibilidades. Consúltenos si está interesado.**
- **La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm. La carga admisible por módulo se debe reducir con el porcentaje de esta balda.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

## Descripción técnica

Altura	2000 mm
Montaje por el cliente	sí
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura	2506 mm
Material niveles de almacenamiento	Chapa de acero, galvanizada
Anchura	2506 mm
Número niveles de almacenamiento	3
Montaje estantería	Estantería de ampliación
Anchura estante	2500 mm
Profundidad de estante	400 mm
Profundidad	437 mm
Profundidad de estantería	400 mm
Ancho de estantería	2500 mm
Altura de la estantería	2000 mm
Carga por estante	400 kg
Carga del panel máxima	1200 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	400 kg
Grosor estante	40 mm
Altura de los largueros	65 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado

Atributo del nombre de producto	Profundidad 400 mm
Tipo de producto	Estantería de gran envergadura

---

## Accesorios

Piso de almacenamiento de chapa de acero galvanizado Profundidad 400 mm	990805 400
Pie de sujeción	990852