

uvex**Par de guantes uvex C300 foam, Talla de guante: 8**

Datos de pedido

Número de pedido	094480 8
GTIN	4048612021828
Clase de artículo	04W

Descripción

Ejecución:

uvex 300 Serie. Guante ligero e innovador con tecnología Bamboo-TwinFlex® ofrece una buena protección contra cortes, una elevada resistencia a la abrasión y una gran comodidad de uso. El procedimiento uvex climazone proporciona una gran flexibilidad y un buen clima en el guante, conservando al mismo tiempo el tacto. Estándar Öko-Tex® 100 y libre de silicona. C300 foam. Con recubrimiento Soft-Grip-Foam para la sujeción segura en entornos de trabajo húmedos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Protección contra el calor	no disponible
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	4
Forma ajustada	muy satisfactorio

Exento de DMF	sí
EN 388 resistencia al corte	3
exento de silicona	sí
Agarre con aceite	moderado
Transpirabilidad	satisfactorio
Material recubrimiento	PU
Agarre en mojado	moderado
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
Talla de guante	8
EN 388 resistencia al traspaso	2
EN 388 resistencia a la abrasión	4
Serie	uvex C300
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Característica de los guantes	Exento de silicona
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Material de base	Poliamida, HPPE, vidrio, bambú, viscosa
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro
Peso	14,9 g
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	C
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes

