

## Estantería ampliación de gran envergadura, Profundidad 400 mm, Altura / Ancho bandeja inferior: 3000/2250mm



### Datos de pedido

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido  | 990705 3000/2250 |
| GTIN              | 4004514215376    |
| Clase de artículo | 96P              |

### Descripción

#### Ejecución:

Bastidores perfilados en T galvanizados. Con baldas de chapa de acero galvanizada MULTI<sup>plus</sup> 250. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Los travesaños encajados de forma fácil agilizan el montaje. **Carga máxima por estante:** 400 kg. **Carga por módulo:** con altura de 2000 mm 1200 kg, con altura de 2500 mm 1600 kg, con altura de 3000 mm 2000 kg.

#### Descripción:

##### Medidas de construcción:

**estantería básica:** Longitud nominal + 60 mm

**Estantería de ampliación:** Longitud nominal + 6 mm

**Profundidad de bastidor total:** Profundidad nominal + 36 mm

**Altura de los largueros:** 65 mm

##### Aplicación:

Almacenamiento de mercancías voluminosas. Recorridos de reunión y preparación cortos gracias a posibilidad de utilización por ambos lados.

##### Nota:

- **Según la anchura de compartimento, los estantes se montan segmentados. Segmentos: 750 mm y 1000 mm.**
- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro. Fijación al suelo adecuada n.º 990854.**

- **Las estanterías de gran envergadura WS 2000 son compatibles con las estanterías de estantes n.º 990500 – 990554, para las que se pueden adquirir otras dimensiones y otros componentes. Con mucho gusto les mostraremos otras posibilidades. Consúltenos si está interesado.**
- **La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm. La carga admisible por módulo se debe reducir con el porcentaje de esta balda.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

## Descripción técnica

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Montaje estantería  | Estantería de ampliación    |
| Material niveles de almacenamiento  | Chapa de acero, galvanizada |
| Anchura   | 2256 mm                     |
| Anchura estante   | 2250 mm                     |
| Medida de construcción estantería de ampliación Anchura   | 2256 mm                     |
| Profundidad de estante  | 400 mm                      |
| Número niveles de almacenamiento  | 5                           |
| Montaje por el cliente  | sí                          |
| Altura  | 3000 mm                     |
| Profundidad   | 437 mm                      |
| Profundidad de estantería   | 400 mm                      |
| Ancho de estantería   | 2250 mm                     |
| Altura de la estantería   | 3000 mm                     |
| Carga por estante   | 400 kg                      |
| Carga del panel máxima  | 1800 kg                     |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 400 kg                      |
| Grosor estante  | 40 mm                       |
| Altura de los largueros   | 65 mm                       |
| Regulación de la altura en el intervalo   | 25 mm                       |
| Ejecución de montaje  | Estantería encajable        |
| Material  | galvanizado                 |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Atributo del nombre de producto | Profundidad 400 mm             |
| Tipo de producto                | Estantería de gran envergadura |

---

## Accesorios

|  |            |
|--|------------|
| Piso de almacenamiento de chapa de acero galvanizado<br>Profundidad 400 mm | 990800 400 |
| Pie de sujeción  | 990852     |