

**Par de guantes Camapur® Cut 627+, Talla de guante: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	094476 11
GTIN	4008198862710
Clase de artículo	04Q

Descripción**Ejecución:**

Camapur® Cut 627+. Guante protector frente a cortes para trabajos de montaje en entornos de trabajo secos y ligeramente aceitosos. Con recubrimiento de PU delgado para una gran comodidad de uso y una mayor transpirabilidad. Buena seguridad de agarre con componentes ligeramente aceitosos. Especialmente apropiado para la transformación de chapa y para tareas de montaje con peligro de corte medio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Agarre en mojado	moderado
Quality Dress	Camapur Cut 627+
Material recubrimiento	PU
Exento de DMF	sí

Sensibilidad al tacto	satisfactorio
Forma ajustada	muy satisfactorio
Agarre con aceite	moderado
Transpirabilidad	muy satisfactorio
exento de silicona	sí
EN 388 resistencia al corte	3
Talla de guante	11
EN 388 resistencia a la abrasión	4
Protección contra el calor	no disponible
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	4
Serie	Camapur®
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	14
Tecnología de punto	13G
propiedad electrostática	0,3 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Material de base	HPPE
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	gris / negro
Peso	73 g
Longitud	240 - 260 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes

