

Estantería ampliación de gran envergadura, Profundidad 500 mm, Altura / Ancho bandeja inferior: 2500/2250mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | 990755 2500/2250 |
| GTIN | 4004514201218 |
| Clase de artículo | 96P |

Descripción

Ejecución:

Bastidores perfilados en T galvanizados. Con baldas de tableros de viruta de 19 mm. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Los travesaños encajados de forma fácil agilizan el montaje. **Carga máxima por estante:** 400 kg. **Carga por módulo:** con altura de 2000 mm 1200 kg, con altura de 2500 mm 1600 kg, con altura de 3000 mm 2000 kg.

Descripción:

Medidas de construcción:

estantería básica: Longitud nominal + 60 mm

Estantería de ampliación: Longitud nominal + 6 mm

Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 37 mm

Altura de los largueros: 65 mm

Nota:

- Según la anchura de compartimento, los estantes se montan segmentados. Segmentos: 750 mm y 1000 mm.
- Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro. Fijación al suelo adecuada n.º 990854.
- Las estanterías de gran envergadura WS 2000 son compatibles con las estanterías de estantes n.º 990500 – 990554, para las que se pueden adquirir otras dimensiones y otros

componentes. Con mucho gusto les mostraremos otras posibilidades. Consúltenos si está interesado.

- **La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm. La carga admisible por módulo se debe reducir con el porcentaje de esta balda.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

Descripción técnica

| | |
|--|--------------------------|
| Anchura | 2256 mm |
| Montaje por el cliente | sí |
| Anchura estante | 2250 mm |
| Material niveles de almacenamiento | Tablero de madera |
| Profundidad de estante | 500 mm |
| Número niveles de almacenamiento | 4 |
| Montaje estantería | Estantería de ampliación |
| Altura | 2500 mm |
| Medida de construcción estantería de ampliación Anchura | 2256 mm |
| Profundidad | 537 mm |
| Profundidad de estantería | 500 mm |
| Ancho de estantería | 2250 mm |
| Altura de la estantería | 2500 mm |
| Carga por estante | 400 kg |
| Carga del panel máxima | 1600 kg |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg |
| Grosor de plaquita | 19 mm |
| Altura de los largueros | 65 mm |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Ejecución de montaje | Estantería encajable |
| Material | galvanizado |
| Atributo del nombre de producto | Profundidad 500 mm |

Tipo de producto

Estantería de gran envergadura

Accesorios

Pisos de almacenamiento de tableros de viruta
Profundidad 500 mm

990820 500