

## Estantería básica de gran envergadura, Profundidad 500 mm, Altura / Ancho bandeja inferior: 3000/2250mm



### Datos de pedido

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido  | 990750 3000/2250 |
| GTIN              | 4004514215536    |
| Clase de artículo | 96P              |

### Descripción

#### Ejecución:

Bastidores perfilados en T galvanizados. Con baldas de tableros de viruta de 19 mm. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Los travesaños encajados de forma fácil agilizan el montaje. **Carga máxima por estante:** 400 kg. **Carga por módulo:** con altura de 2000 mm 1200 kg, con altura de 2500 mm 1600 kg, con altura de 3000 mm 2000 kg.

#### Descripción:

##### Medidas de construcción:

**estantería básica:** Longitud nominal + 60 mm

**Estantería de ampliación:** Longitud nominal + 6 mm

**Profundidad de bastidor total:** Profundidad nominal + 37 mm

**Altura de los largueros:** 65 mm

#### Nota:

- Según la anchura de compartimento, los estantes se montan segmentados. Segmentos: 750 mm y 1000 mm.
- Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro. Fijación al suelo adecuada n.º 990854.
- Las estanterías de gran envergadura WS 2000 son compatibles con las estanterías de estantes n.º 990500 – 990554, para las que se pueden adquirir otras dimensiones y otros

**componentes. Con mucho gusto les mostraremos otras posibilidades. Consúltenos si está interesado.**

- **La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm. La carga admisible por módulo se debe reducir con el porcentaje de esta balda.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

## Descripción técnica

|  |                      |
|--|----------------------|
| Altura   | 3000 mm              |
| Material niveles de almacenamiento   | Tablero de madera    |
| Anchura  | 2310 mm              |
| Profundidad de estante   | 500 mm               |
| Anchura estante  | 2250 mm              |
| Montaje estantería   | Estantería básica    |
| Montaje por el cliente   | sí                   |
| Número niveles de almacenamiento   | 5                    |
| Medidas de construcción estantería básica Anchura  | 2310 mm              |
| Profundidad  | 537 mm               |
| Profundidad de estantería  | 500 mm               |
| Ancho de estantería  | 2250 mm              |
| Altura de la estantería  | 3000 mm              |
| Carga por estante  | 400 kg               |
| Carga del panel máxima   | 1800 kg              |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg               |
| Grosor de plaquita   | 19 mm                |
| Altura de los largueros  | 65 mm                |
| Regulación de la altura en el intervalo  | 25 mm                |
| Ejecución de montaje   | Estantería encajable |
| Material   | galvanizado          |
| Atributo del nombre de producto  | Profundidad 500 mm   |

Tipo de producto

Estantería de gran envergadura

---

## Accesorios

Pisos de almacenamiento de tableros de viruta  
Profundidad 500 mm

990820 500