



Caja de almacenamiento a la vista, galvanizado, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	963342 2
GTIN	4052939473826
Clase de artículo	96H

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero para grandes solicitaciones mecánicas, con una elevada capacidad de carga de apilado. Alta estabilidad gracias al borde de apilado enrollado.

Galvanizado por inmersión en caliente. **DIN EN ISO 1461.**

Altura: 200 mm

Anchura: 322 mm

Profundidad: 515 mm

Anchura interior: 298 mm

Profundidad interior: 450 mm

Color: galvanizado

Descripción técnica

Preparado para ventana como divisor de carga a granel	no
Tipo	2
Posibilidad de rotulación	mediante rótulo encajable
preparado para tapa	sí
Preparado para código EAN en la parte trasera	no
apilable	sí
Anchura	322 mm

Altura	200 mm
Preparado para ventana	sí
Profundidad	515 mm
Bloqueo en cajón	no
Color	galvanizado
Material	Chapa de acero
Anchura interior	298 mm
Profundidad interior	450 mm
Quality Dress	Serie 14/7
Atributo del nombre de producto	galvanizado
Color	galvanizado
Tipo de producto	Caja de almacenamiento a la vista

Accesorios

Cubiertagalvanizada Adecuado para caja de almacenamiento a la vista tipo 2	963346 2
Ventana transparente, rebatible hacia arriba Adecuado para caja de almacenamiento a la vista tipo 2	963345 2