



Caja de almacenamiento a la vista, galvanizado, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	963342 1
GTIN	4052939472461
Clase de artículo	96H

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero para grandes solicitaciones mecánicas, con una elevada capacidad de carga de apilado. Alta estabilidad gracias al borde de apilado enrollado.

Galvanizado por inmersión en caliente. **DIN EN ISO 1461.**

Altura: 295 mm

Anchura: 480 mm

Profundidad: 720 mm

Anchura interior: 448 mm

Profundidad interior: 630 mm

Color: galvanizado

Descripción técnica

Altura	295 mm
Preparado para código EAN en la parte trasera	no
Bloqueo en cajón	no
apilable	sí
Preparado para ventana	sí
Preparado para ventana como divisor de carga a granel	no
Anchura	480 mm

Profundidad	720 mm
preparado para tapa	sí
Posibilidad de rotulación	mediante rótulo encajable
Tipo	1
Color	galvanizado
Material	Chapa de acero
Anchura interior	448 mm
Profundidad interior	630 mm
Quality Dress	Serie 14/7
Atributo del nombre de producto	galvanizado
Color	galvanizado
Tipo de producto	Caja de almacenamiento a la vista