



## Armario de seguridad Q-Pegasus tipo 90, Anchura: 600mm



### Datos de pedido

Número de pedido	981015 600
GTIN	2050001709790
Clase de artículo	96G

### Descripción

#### Ejecución:

Carcasa de armario de chapa de acero con sistema inmovilizador de puerta, cuerpo interior con superficie resistente químicamente.

- **Alojamiento de estantes a intervalos de 32 mm.**
- **Cubeta colectora de fondo (conforme a StawaR).**
- **Con conexión para el aire de salida (NW 75).**
- **Incluido sistema inmovilizador de puerta.**
- **Provisto de cierre con semicilindro perfilado, integrable en la instalación de cierre de la casa. Incompatible con el sistema de cerradura Hoffmann.**
- **Con 4 elementos auxiliares de ajuste para la compensación de irregularidades ligeras del suelo.**

Con **AAS** (accionamiento de puerta asíncrono), **SACP** (sistema automático de cierre de la puerta) con señal de aviso óptica y acústica antes del cierre automático de la puerta. de 1 puerta.

#### Aplicación:

Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables de acuerdo con las prescripciones en locales de trabajo.

#### Norma:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

**Suministro:**

Armario con 3 estantes, chapa perforada insertada y cubeta colectora de fondo revestida de plástico y panel de la base, 1 cuaderno de servicio técnico.

**Lacado:**

Carcasa de armario en gris antracita RAL 7016, puertas en **azul señal RAL 5005**.

**Nota:**

A intervalos regulares (anualmente) se ha de realizar un mantenimiento y una comprobación técnica del funcionamiento de los armarios de seguridad por una persona autorizada.

**Descripción técnica**

Anchura útil	450 mm
Altura útil	1647 mm
Número de cubetas colectoras de fondo	1
Número de estantes	3
Anchura	599 mm
Número de chapas perforadas insertadas	1
Volumen cubeta colectora de fondo	22 l
Profundidad	615 mm
Profundidad útil	522 mm
Altura	1953 mm
Capacidad de carga del estante para estantería	75 kg
Peso	283 kg
Regulación de la altura en el intervalo	32 mm
Selección del color	Cuerpo RAL 7016, lados frontales RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Resistencia al fuego	90 min
Tipo de producto	Armario de seguridad