



## Armario de seguridad S-Classic tipo 90, Anchura: 1200mm



### Datos de pedido

Número de pedido	981025 1200
GTIN	2050001771957
Clase de artículo	96G

### Descripción

#### Ejecución:

Carcasa de armario de chapa de acero con sistema inmovilizador de puerta, cuerpo interior con superficie resistente químicamente.

- **Alojamiento de estantes a intervalos de 32 mm.**
- **Cubeta colectora de fondo (conforme a StawaR).**
- **Con conexión para el aire de salida (NW 75).**
- **Incluido sistema inmovilizador de puerta.**
- **Provisto de cierre con semicilindro perfilado, integrable en la instalación de cierre de la casa. Incompatible con el sistema de cerradura Hoffmann.**
- **Con 4 elementos auxiliares de ajuste para la compensación de irregularidades ligeras del suelo.**

de 2 puertas.

#### Aplicación:

Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables de acuerdo con las prescripciones en locales de trabajo.

#### Norma:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

#### Suministro:

Armario con 3 estantes, chapa perforada insertada y cubeta colectora de fondo revestida de plástico, 1 cuaderno de servicio técnico.

**Lacado:**

La carcasa de armario y las puertas se pueden elegir en gris claro RAL7035 o amarillo de seguridad RAL1004 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

A intervalos regulares (anualmente) se ha de realizar un mantenimiento y una comprobación técnica del funcionamiento de los armarios de seguridad por una persona autorizada.

## Descripción técnica

Anchura	1196 mm
Altura útil	1742 mm
Número de cubetas colectoras de fondo	1
Número de estantes	3
Altura	1968 mm
Número de chapas perforadas insertadas	1
Anchura útil	1050 mm
Peso	453 kg
Profundidad útil	524 mm
Capacidad de carga del estante para estantería	75 kg
Volumen cubeta colectora de fondo	33 l
Profundidad	616 mm
Regulación de la altura en el intervalo	32 mm
Resistencia al fuego	90 min
Tipo de producto	Armario de seguridad