



Caja de almacenamiento a la vista, galvanizado, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	963342 4
GTIN	4052939477886
Clase de artículo	96H

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero para grandes solicitudes mecánicas, con una elevada capacidad de carga de apilado. Alta estabilidad gracias al borde de apilado enrollado.

Galvanizado por inmersión en caliente. **DIN EN ISO 1461.**

Altura: 128 mm

Anchura: 150 mm

Profundidad: 235 mm

Anchura interior: 138 mm

Profundidad interior: 200 mm

Color: galvanizado

Descripción técnica

preparado para tapa	sí
Preparado para código EAN en la parte trasera	no
Bloqueo en cajón	no
Posibilidad de rotulación	mediante rótulo encajable
Profundidad	235 mm
apilable	sí

Anchura	150 mm
Altura	128 mm
Tipo	4
Preparado para ventana como divisor de carga a granel	no
Preparado para ventana	sí
Color	galvanizado
Material	Chapa de acero
Anchura interior	138 mm
Profundidad interior	200 mm
Quality Dress	Serie 14/7
Atributo del nombre de producto	galvanizado
Color	galvanizado
Tipo de producto	Caja de almacenamiento a la vista