



## Armario de seguridad Q-Classic tipo 30, Anchura: 600mm



### Datos de pedido

Número de pedido	981035 600
GTIN	4054923086395
Clase de artículo	96G

### Descripción

#### Ejecución:

Cuerpo del armario de paneles especiales resistentes al fuego, revestidos con resina de melamina, puerta frontal de chapa de acero.

- **Alojamiento de estantes a intervalos de 32 mm.**
- **Cubeta colectora de fondo (conforme a StawaR).**
- **Con conexión para el aire de salida (NW 75).**
- **Provisto de cierre con semicilindro perfilado, integrable en la instalación de cierre de la casa. Incompatible con el sistema de cerradura Hoffmann.**

Con base apta para el acceso inferior. de 1 puerta.

#### Aplicación:

Almacenamiento de cantidades máximas de sustancias peligrosas en salas de trabajo.

#### Norma:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

#### Suministro:

Armario con 3 estantes, chapa perforada insertada y cubeta colectora de fondo revestida de plástico, 1 cuaderno de servicio técnico.

#### Lacado:

Carcasa de armario en gris antracita RAL 7016. Puertas en **azul señal RAL 5005.**

**Nota:**

A intervalos regulares (anualmente) se ha de realizar un mantenimiento y una comprobación técnica del funcionamiento de los armarios de seguridad por una persona autorizada.

**Descripción técnica**

Volumen cubeta colectora de fondo	22 l
Capacidad de carga del estante para estantería	75 kg
Profundidad	620 mm
Altura	1947 mm
Profundidad útil	519 mm
Peso	164 kg
Número de chapas perforadas insertadas	1
Número de cubetas colectoras de fondo	1
Anchura	564 mm
Número de estantes	3
Anchura útil	450 mm
Altura útil	1626 mm
Regulación de la altura en el intervalo	32 mm
Selección del color	Cuerpo RAL 7016, lados frontales RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Resistencia al fuego	30 min
Tipo de producto	Armario de seguridad