

## Estantería ampliación de gran envergadura, Profundidad 800 mm, Altura / Ancho bandeja inferior: 3000/2250mm



### Datos de pedido

Número de pedido	990775 3000/2250
GTIN	4004514215710
Clase de artículo	96P

### Descripción

#### Ejecución:

Bastidores perfilados en T galvanizados. Con baldas de tableros de viruta de 19 mm. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Los travesaños encajados de forma fácil agilizan el montaje. **Carga máxima por estante:** 400 kg. **Carga por módulo:** con altura de 2000 mm 1200 kg, con altura de 2500 mm 1600 kg, con altura de 3000 mm 2000 kg.

#### Descripción:

##### Medidas de construcción:

**estantería básica:** Longitud nominal + 60 mm

**Estantería de ampliación:** Longitud nominal + 6 mm

**Profundidad de bastidor total:** Profundidad nominal + 37 mm

**Altura de los largueros:** 65 mm

#### Nota:

- Según la anchura de compartimento, los estantes se montan segmentados. Segmentos: 750 mm y 1000 mm.
- Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro. Fijación al suelo adecuada n.º 990854.
- Las estanterías de gran envergadura WS 2000 son compatibles con las estanterías de estantes n.º 990500 – 990554, para las que se pueden adquirir otras dimensiones y otros

**componentes. Con mucho gusto les mostraremos otras posibilidades. Consúltenos si está interesado.**

- **La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm. La carga admisible por módulo se debe reducir con el porcentaje de esta balda.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

## Descripción técnica

Medida de construcción estantería de ampliación Anchura	2256 mm
Anchura	2256 mm
Montaje estantería	Estantería de ampliación
Montaje por el cliente	sí
Profundidad de estante	800 mm
Anchura estante	2250 mm
Número niveles de almacenamiento	5
Altura	3000 mm
Material niveles de almacenamiento	Tablero de madera
Profundidad	837 mm
Profundidad de estantería	800 mm
Ancho de estantería	2250 mm
Altura de la estantería	3000 mm
Carga por estante	400 kg
Carga del panel máxima	1800 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Grosor de plaquita	19 mm
Altura de los largueros	65 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado
Atributo del nombre de producto	Profundidad 800 mm

Tipo de producto

Estantería de gran envergadura

---

## Accesorios

Pisos de almacenamiento de tableros de viruta  
Profundidad 800 mm

990820 800