



Caja de transporte apilable pintada, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	963385 2
GTIN	4052939882369
Clase de artículo	96H

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero para grandes esfuerzos.

Elevada capacidad de carga de la pila.

Alta estabilidad gracias al borde de apilado enrollado.

Barnizado gris azulado.

Altura: 200 mm

Anchura: 321 mm

Profundidad: 479 mm

Medida nominal anchura: 300 mm

Medida nominal profundidad: 450 mm

Descripción técnica

Material	Chapa de acero
Rueda de apilado enrollada 4 lados	sí
Tipo	2
Tipo de mango	Asa abatible
Profundidad	479 mm
Anchura	321 mm

Capacidad de carga	120 kg
Color	barnizado en gris-azul
Altura	200 mm
Resistencia pila	1200 kg
Capacidad	24,9 l
Medida nominal anchura	300 mm
Medida nominal profundidad	450 mm
Quality Dress	Serie 14/6
Tipo de producto	Caja de transporte apilable