



Par de guantes 6705, Talla de guante: 7



Datos de pedido

Número de pedido	094530 7
GTIN	4059904096592
Clase de artículo	09H

Descripción

Ejecución:

6705. Recubrimiento de PU para una elevada transpirabilidad y libertad de movimiento al realizar trabajos en entornos húmedos, pero no aceitosos.

Modelo de texto publicitario:

Guante de protección contra cortes (clase 5) con **relación calidad-precio sorprendente**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

EN 388 resistencia al desgarre progresivo	4
Agarre en mojado	moderado
EN 388 resistencia al corte	5
Agarre con aceite	moderado

Exento de DMF	no
Transpirabilidad	satisfactorio
Talla de guante	7
EN 388 resistencia a la abrasión	4
Protección contra el calor	satisfactorio
exento de silicona	sí
Material recubrimiento	PU
Sensibilidad al tacto	satisfactorio
EN 388 resistencia al traspaso	2
Forma ajustada	satisfactorio
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	10
Tecnología de punto	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Material de base	Taeki
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro / gris
Norma	EN 407
Peso	31,8 g
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	C
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes