

Garant**Mordaza intercambiable de agarre de una pieza, para tipo: 100GS****Datos de pedido**

Número de pedido	361123 100GS
GTIN	4045197985934
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Nivel de sujeción con 5 mm de altura y 3 mm de superficie de apoyo.

Aplicación:

Ideal para el arranque de virutas pesado.

Idóneo para:

Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Nota:

Tipo GS con nivel de agarre liso y nivel de sujeción

Descripción técnica

Altura h_1	5 mm
Adecuado para el código de color	Xpent0
Anchura de bocas b	100 mm
Longitud l_2	3 mm
Altura de bocas C	40 mm
Longitud de mordazas l	60 mm

Longitud l_1	3 mm
Altura h_2	5 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco