

Cubeta colectora para barriles de 200 l pintada, con parrilla enrejado, Número de barriles×contenido barril (l) / Tipo: 2X200



Datos de pedido

Número de pedido	981285 2X200
GTIN	2050001937575
Clase de artículo	96U

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm.
Con parrilla de enrejado galvanizada.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro y para el trasiego de barriles de 200 l. y bidones pequeños. **Para líquidos inflamables** de las categorías GHS 1 – 3, así como **líquidos contaminantes de las aguas** de las categorías GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lacado:

Pintura estándar azul celeste RAL 5012.

Nota:

Encontrará caballetes para barriles de 200 l en n.º 981480 y el n.º 981490.

Descripción técnica

Peso	69 kg
------	-------

Número de barriles	2
Anchura	1200 mm
Altura	360 mm
Profundidad	800 mm
Contenido barril	200 l
Capacidad colectora	215 l
Capacidad del almacén barriles de 200 litros	2
Carga por superficie	1000 kg/m ²
Grosor material	3 mm
Selección del color	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas
Tipo de producto	Cubeta colectora