

## Cubeta colectora para IBC de 1000 l pintado, Cantidad de IBC×IBC Contenido (I): 2X1000



### Datos de pedido

Número de pedido	981310 2X1000
GTIN	2050001937629
Clase de artículo	96U

### Descripción

**NOTA: Es posible seleccionar el color**

**Ejecución:**

De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm.

Con parrilla de enrejado galvanizada.

**Aplicación:**

Para el almacenamiento seguro de contenedores **IBC** (Intermediate Bulk-Container) y **KTC** (Kubische Tank-Container). **Para líquidos inflamables** de las categorías GHS 1 – 3, así como **líquidos contaminantes de las aguas** de las categorías GHS 1 – 4.

**Norma:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Lacado:**

**Pintura estándar azul celeste RAL 5012.**

Cojinetes: Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas

Capacidad colectora: 1000 l

Altura: 435 mm

Anchura: 2650 mm

Profundidad: 1300 mm

Capacidad de almacenamiento IBC/KTC: 2

Carga por superficie: 1000 kg/m<sup>2</sup>

### Descripción técnica

Peso lacado	226 kg
-------------	--------

Peso galvanizado	239 kg
Número de IBC	2
Anchura	2650 mm
Capacidad colectora	1000 l
Capacidad de almacenamiento IBC/KTC	2
Profundidad	1300 mm
Altura	435 mm
Carga por superficie	1000 kg/m <sup>2</sup>
Grosor material	3 mm
Selección del color	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas
Tipo de producto	Cubeta colectora