



## Cubeta colectora para IBC de 1000 l con superficie de apoyo PE, Cantidad de IBC×IBC Contenido (l): 1X1000



### Datos de pedido

Número de pedido	981445 1X1000
GTIN	4250101106743
Clase de artículo	96V

### Descripción

#### Ejecución:

De polietileno (PE), ligeras, robustas, resistentes a la intemperie.

#### Aplicación:

Para el almacenamiento seguro de contenedores **IBC** (Intermediate Bulk-Container) y **KTC** (Kubische Tank-Container). **Para el almacenamiento de líquidos contaminantes del agua de las categorías GHS 1 – 4.** Especialmente **resistente frente a ácidos, bases** y aceites. Según el peso del IBC / KTC, adecuadas para líquidos con un peso específico máximo de 1800 kg/m<sup>3</sup>.

**No está permitido el almacenamiento de medios combustibles** (Alemania).

#### Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Cojinetes: Almacenaje permitido de sustancias corrosivas

Capacidad colectora: 1000 l

Altura: 970 mm

Anchura: 1430 mm

Profundidad: 1430 mm

Capacidad de carga por puesto de estacionamiento: 2000 kg

Peso: 96 kg

## Descripción técnica

Anchura	1430 mm
Capacidad colectora	1000 l
Profundidad	1430 mm
Capacidad de carga por puesto de estacionamiento	2000 kg
Altura	970 mm
Peso	96 kg
Contenido IBC	1000 l
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias corrosivas
Tipo de producto	Cubeta colectora