

Cubeta colectora para barriles de 200 l pintada, con parrilla enrejado, Número de barriles×contenido barril (l) / Tipo: 3X200/L



Datos de pedido

Número de pedido	981285 3X200/L
GTIN	2050001937582
Clase de artículo	96U

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm.
Con parrilla de enrejado galvanizada.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro y para el trasiego de barriles de 200 l. y bidones pequeños. **Para líquidos inflamables** de las categorías GHS 1 – 3, así como **líquidos contaminantes de las aguas** de las categorías GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lacado:

Pintura estándar azul celeste RAL 5012.

Nota:

Encontrará caballetes para barriles de 200 l en n.º 981480 y el n.º 981490.

Descripción técnica

Anchura	1800 mm
Número de barriles	3

Contenido barril	200 l
Profundidad	800 mm
Almacenamiento barriles en serie	sí
Peso	86 kg
Capacidad colectora	202 l
Altura	275 mm
Capacidad del almacén barriles de 200 litros	3
Carga por superficie	1000 kg/m ²
Grosor material	3 mm
Selección del color	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas
Tipo de producto	Cubeta colectora