



## Cubeta colectora para IBC de 1000 l con superficie de apoyo PE, Cantidad de IBCxIBC Contenido (l): 2X1000



### Datos de pedido

Número de pedido	981445 2X1000
GTIN	4250101106774
Clase de artículo	96V

### Descripción

#### Ejecución:

De polietileno (PE), ligeras, robustas, resistentes a la intemperie.

#### Aplicación:

Para el almacenamiento seguro de contenedores **IBC** (Intermediate Bulk-Container) y **KTC** (Kubische Tank-Container). **Para el almacenamiento de líquidos contaminantes del agua de las categorías GHS 1 – 4.** Especialmente **resistente frente a ácidos, bases** y aceites. Según el peso del IBC / KTC, adecuadas para líquidos con un peso específico máximo de 1800 kg/m<sup>3</sup>.

**No está permitido el almacenamiento de medios combustibles** (Alemania).

#### Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Cojinetes: Almacenaje permitido de sustancias corrosivas

Capacidad colectora: 1000 l

Altura: 720 mm

Anchura: 2280 mm

Profundidad: 1430 mm

Capacidad de carga por puesto de estacionamiento: 2000 kg

Peso: 141 kg

### Descripción técnica

Capacidad de carga por puesto de estacionamiento	2000 kg
Contenido IBC	1000 l
Profundidad	1430 mm
Capacidad colectora	1000 l
Altura	720 mm
Anchura	2280 mm
Peso	141 kg
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias corrosivas
Tipo de producto	Cubeta colectora