

Cubeta colectora para barriles de 60 l pintada, con parrilla enrejado, Número de barriles×contenido barril (l): 2X60



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 981215 2X60 |
| GTIN | 2050001937513 |
| Clase de artículo | 96U |

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm. Con parrilla de enrejado galvanizada.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro y para el trasiego de barriles de 60 l y bidones pequeños. **Para líquidos inflamables** de las categorías GHS 1 – 3, así como **líquidos contaminantes de las aguas** de las categorías GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lacado:

Pintura estándar azul celeste RAL 5012.

Nota:

Encontrará caballete para barriles de 60 l en el n.º 981490.

Descripción técnica

| | |
|------------------|--------|
| Peso | 34 kg |
| Contenido barril | 60 l |
| Altura | 290 mm |

| | |
|---|---|
| Capacidad del almacén barriles de 60 litros | 2 |
| Capacidad colectora | 61 l |
| Anchura | 800 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Número de barriles | 2 |
| Carga por superficie | 1000 kg/m ² |
| Grosor material | 3 mm |
| Selección del color | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 |
| Cojinetes | Almacenaje permitido de sustancias inflamables |
| Cojinetes | Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente |
| Cojinetes | Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3 |
| Cojinetes | Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas |
| Tipo de producto | Cubeta colectora |