



Cubeta colectora para IBC de 1000 l con parrilla de enrejado PE, Cantidad de IBC×IBC Contenido (l): 2X1000



Datos de pedido

Número de pedido	981465 2X1000
GTIN	4250101100543
Clase de artículo	96V

Descripción

Ejecución:

De polietileno (PE), ligeras, robustas, resistentes a la intemperie.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro de contenedores **IBC** (Intermediate Bulk-Container) y **KTC** (Kubische Tank-Container). **Para el almacenamiento de líquidos contaminantes del agua de las categorías GHS 1 – 4.** Especialmente **resistente frente a ácidos, bases** y aceites. Según el peso del IBC / KTC, adecuadas para líquidos con un peso específico máximo de 1800 kg/m³.

No está permitido el almacenamiento de medios combustibles (Alemania).

Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Descripción técnica

Profundidad	1320 mm
Altura	610 mm
Capacidad de carga	4000 kg
Contenido IBC	1000 l
Capacidad colectora	1000 l

Anchura	2530 mm
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias corrosivas
Tipo de producto	Cubeta colectora