

Estantería básica de gran envergadura, Profundidad 621 mm, Altura / Ancho bandeja inferior: 2438/1536mm



Datos de pedido

Número de pedido	990865 2438/1536
GTIN	4004514224651
Clase de artículo	96P

Descripción

Ejecución:

Con tableros de viruta de 16 mm. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 38 mm. Montaje rápido totalmente encajable, sin tornillos, mediante perforación regular de los perfiles.

Carga máxima por estante: hasta 720 kg, **carga máxima por compartimento:** hasta 3200 kg.

Descripción:

Medidas de construcción:

estantería básica: Medida nominal = media exterior mm

Profundidad de bastidor total: Medida nominal = media exterior mm

Aplicación:

Almacenamiento de mercancías voluminosas. Posibilidad de carga y retirada de la mercancía almacenada por ambos lados. Manejo y montaje especialmente sencillos.

Lacado:

Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros similar a RAL 2004 naranja puro **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

- **Entrega solamente posible como estantería básica, no hay estantería de ampliación. En caso necesario se pueden unir firmemente 2 o más estanterías básicas por medio de elementos de unión (incluidos en el volumen de suministro) para formar una hilera de estantería.**
- **La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 100 mm. La carga por módulo admisible se debe reducir con el porcentaje de este estante.**
- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.**

- Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Montaje estantería	Estantería básica
Montaje por el cliente	sí
Anchura	1536 mm
Material niveles de almacenamiento	Tablero de madera
Anchura estante	1536 mm
Anchura estante = medida deconstrucción	1536 mm
Carga por estante	640 kg
Número niveles de almacenamiento tablero de viruta	4
Profundidad de estante	621 mm
Altura	2438 mm
Profundidad	621 mm
Profundidad de estantería	621 mm
Ancho de estantería	1536 mm
Altura de la estantería	2438 mm
Grosor de plaquita	16 mm
Regulación de la altura en el intervalo	38 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Selección del color	RAL 5010, 2004
Atributo del nombre de producto	Profundidad 621 mm
Tipo de producto	Estantería de gran envergadura