

Estera para puestos de trabajo Top Ancho 91 cm, negro, Longitud: 200cm



Datos de pedido

Número de pedido	964528 200
GTIN	662641658011
Clase de artículo	96C

Descripción

Ejecución:

Estas esteras para puestos de trabajo industriales se fabrican con plásticos de alta calidad para **uso alto**:

- **Superficie de vinilo dura y de poco desgaste que proporciona una protección antideslizante óptima y una larga duración.**
- **El núcleo de espuma vinílica protege frente a la fatiga. Está laminado en la superficie de vinilo.**
- **Lado inferior antideslizante RedStop™.**
- **Cantos achaflanados por todos los lados para evitar tropezones.**
- **Resistente con restricciones contra la mayoría de grasas industriales, materiales de trabajo y productos químicos. No adecuadas para lubricantes refrigerantes.**
- **Selladas en todo el alrededor contra la penetración de humedad.**
- **Difícilmente inflamables según DIN 4102 B1.**
- **Grosor de suelo: 14,3 mm, peso aprox. 6,5 kg / m².**
- **Resistencia al deslizamiento R10 según DIN 51130 y BGR 181.**

Descripción técnica

Peso	12 kg
------	-------

Biselado	de 4 lados
encajable	no
Parte inferior antideslizante	sí
Material	Núcleo de espuma de vinilo
Anchura	91 cm
Superficie	Vinilo
con cantos de seguridad	de 2 lados
Longitud	200 cm
Espesor	14,3 mm
resistente con restricciones contra la mayoría	Grasas industriales, sustancias de trabajo, productos químicos
Peso por superficie	6,5 kg/m ²
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181	R10
Confort en posición vertical	Antideslizante
Confort en posición vertical	Aislamiento (temperatura)
Confort en posición vertical	Antifatiga
Protección contra golpes	Suelo
Propiedades del material	no resistente al aceite
Color	negro
Tipo de producto	Estera para puestos de trabajo